



カロリーアンサー通信

株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック営業本部

〒036-0162 青森県平川市館山前田 85-2

TEL 0172-44-8133 FAX 0172-44-8559

営業部 岩淵・山田

進化するカロリーアンサー

進化するカロリーアンサー

日頃よりカロリーアンサーをご利用、ご検討頂いております皆様へお知らせです。ついにカロリーアンサーが進化と共に、お求め易くなりました。今までにご利用頂いているお客様や、ご検討頂いている皆様のご意見ご要望を集約いたしまして、測定モードの見直しと充実を図りニーズに合わせたモード構成選択と細分化によって多くの食材を測定する事が出来る様になりました。また、「経済産業省 産業競争力強化法 生産性向上設備投資促進税制」の認証登録商品となり、更にお求め易くなっております。(*1別紙) 現在、消費者庁にて審議され2015年6月に施行されます新食品表示制度「食品表示法」への対応方法を検討され、お困りの皆様是非「カロリーアンサー」をご検討下さい。

● CA-HN測定モードご紹介



旧モデルは7つの測定モードが標準搭載（調理加工食品類、ヘルシー、パン類、ケーキ、和菓子、生肉、ハム類）でした。新モデルでは、調理加工食品類モード（標準搭載）の他に（揚物類モード、煮物類モード、寿司類モード、サラダ類モード、パン類モード、ケーキモード、和菓子モード、生肉モード、ハム類モード）の中から6つのモードを選択して頂き搭載することが可能となりました。（計7モード搭載）新たに追加となった3モードについてご紹介しますと、揚物類モードとは、「天ぷら」「から揚げ」「コロッケ」など油で揚げて調理される単品食品の測定に適しています。煮物類モードとは、「筑前煮」「野菜の煮物」「おでん」など、今まで水分が多いことで不得意とされていた煮物を測定する事が出来ます。寿司類モードとは、魚介類に多く含まれる「たんぱく質」をより良く検出する事が可能となりました。

● CA-HM測定モードご紹介



旧モデルでは、6つの測定モードが標準搭載（反射測定：調理加工食品類、和・洋菓子、スナック、透過測定：清涼飲料水、コーヒー飲料、カレーシチュー）でしたが、新モデルでは、調理加工食品類、和・洋菓子、スナック、清涼飲料水、コーヒー飲料、カレーシチュー、揚物類、煮物類、寿司類、サラダ類、アルコール飲料類、味噌汁・スープ類の他に、五訂食品分類表に沿った、16項目の測定モード：1 穀類、2 いも及びでん粉類、3 砂糖及び甘味料類、4 豆類、5 種実類、6 野菜類、7 果実類、8 きのご類、9 藻類、10 魚介類、11 肉類、12 卵類、13 乳類、14 油脂類、15 菓子類、16 調味料及び香辛料類の中から測定モードを6項目選択して頂き搭載する事が可能となりました。また、より多くの測定モードをご利用頂くお客様には、更に測定モードを追加する事でお客様のニーズに対応する事が可能になりました。

*1：経済産業省 産業競争力強化法紹介パンフレット参照

進化するカロリーアンサー

CA-HN



CA-HM



「カロリーアンサー」機能・特徴を比較検討しご購入下さい。

調理加工食品類(固形物)	測定対象	調理加工食品類(固形物) 飲み物(液体)
Kcal(熱量)、<タンパク質、脂質、炭水化物>水分率、重量	測定項目 <参考値	Kcal(熱量)<タンパク質、脂質、炭水化物>水分量
約 30g ~1,500g 未満	重量測定	(任意重量の場合事前測定必要)
測定任意重量当り、100g 当り	重量表示項目	100g 当り、任意の重量値へ変換可
約 1分~10分 (簡易 1・通常 3・詳細 10)選択可	測定時間	約3分(基準→検体測定)
専用測定皿使用	測定容器	専用セル使用(透過、反射)
直径 20cm 以内・高さ 10cm 以内	測定範囲/分量	反射(約 10g)、透過(約 1g)
(固形)ホモジナイズ必要	測定対象形状	(固形)ホモジナイズ必要 (液体)詳細条件あり
調理加工食品類 (下記より 6 モード選択して頂き、 7 モードの搭載可能)	標準測定対象	反射測定、透過測定 (下記より 6 モード選択搭載可能、以降 については、追加となります)
揚物類モード、煮物類モード、 寿司類モード、パン類モード、 サラダ類モード、ケーキモード、 和菓子モード、肉類モード、 ハム類モード	選択モード	調理加工食品類、スナック菓子、和洋菓子 パン、清涼飲料水、コーヒー飲料、カ レーシチュー、揚物類、煮物類、寿司 類、サラダ類、アルコール飲料類、味噌 汁・スープ類、穀類、いも及びでん粉類、 砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜 類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉 類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、調味 料及び香辛料類、
CA-SL(塩分計)、データ管理プログラ ム、(モニター、キーボード、マウス、USB メモリー)ラベルプリンター	オプション品	CA-SL(塩分計)
AC100v 50/60Hz	使用電源	AC100v 50/60Hz

ご商談申込用紙

本製品へのお問合せは、電話、E-mailまたはFAXにてお申し込み戴けます。
(太字、太枠の部分へ必要事項ご記入の上、FAX 又はメールにてお送り下さい。)
ご希望のいずれかを○で囲んでください。

1、ご商談内容

① 資料送付 ② 説明訪問 ③ お見積り ④ デモンストレーション

2、ご希望商談場所

① 東京事務所 ② 青森本社 ③ 御社指定場所

3、ご希望日程、お時間

第一希望日時	
第二希望日時	

※ご希望戴きました日時の調整について、ご連絡させて戴きます。

企業 / 法人名		
御住所		
御担当者様	(ふりがな)	
	(お名前)	
御連絡先	TEL	FAX
	E-mail	
御社への御連絡方法	TEL・E-mail・FAX (いずれかを○で囲んで下さい)	

※ご記入いただきました情報は本製品販売以外の目的では使用しません。

連絡先

TEL: **03-6667-0525** (月～金 AM9:00～PM5:00)
E-Mail: hideo@j-world.co.jp Mobile **090-2027-0396**
FAX: **03-5614-2812** (24時間受付)

株式会社 ジョイ・ワールド・パシフィック

本社: 〒036-0162 青森県平川市館山前田 85-2 担当: 岩淵、山田
東京営業所: 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-15-1

タカコービル7F
担当: 小田桐